

P / PC

手動・卓上型シーラー ポリシーラー®

最も手軽な卓上型シーラー

シーラー 専用	手動	シーラー回数/日 1000 袋以下 機種選定目安	シーラー長さ 20cm P/PC-200	シーラー長さ 30cm P/PC-300	シーラー長さ 60cm P-600	シーラー幅 2mm/溶断専用 P-600以外	シーラー幅 2mm P-600
------------	----	-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------



P-200



PC-200



P-300



PC-300



P-600

簡単な操作

加熱時間調節ツミで使用する袋に適した加熱時間を設定します。圧着レバーを片手で押さえると加熱ランプが点灯。シーラー終了音がピツとなったらシーラー完了です。

多彩なニーズ・用途に対応

ポリシーラー®は、店頭での個包装や工場内で各種部品や食材などを少量ずつ包装するのに最適です。コンパクトなボディで場所を取らず、機械の移動も簡単です。

シーラー長さ20cmのP-200、PC-200とシーラー長さ30cmのP-300、PC-300及びシーラー長さ60cmのP-600のバリエーションがあります。厚さ0.2mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシーラーができる片側加熱タイプです。



2mm シールと溶断シールが可能

工場出荷時に装着している2mmヒーターを付属の溶断ヒーターに交換し、溶断シーラーを行うことが可能です。溶断シーラーとはピアノ線状のヒーターでフィルムを溶かして断ち切るシーラーです。わずかにフィルム同士が溶着されますが、シーラー強度はほとんどありません。

カッター機構：PC-200、PC-300

PCは、シーラー後にカッターノブをスライドさせて、余分な袋端をカットすることが可能です。

また、チューブ状のフィルムを製袋加工することが可能です。

